

Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete



Guías telescópicas con perfil de guía para montaje en armarios con capacidad de carga de 25 kg.

CARACTERÍSTICAS

Para montar subracks de 84 HP de ancho en el plano de 19"

Capacidad de carga: 25 kg por par

El perfil de guía (1) se ajusta a la dimensión de fijación en el gabinete (está atornillado al perfil de 19" del gabinete); el riel adaptador (3) se ajusta a la dimensión de profundidad y fijación en el subeje (se inserta en el perfil de guía como una guía telescópica)

Acabado: Anodizado
Material: Aluminio
Tipo de producto: Diapositiva telescópica
Tipo: C Perfil



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete
24562-446	250mm	2
24562-449	600mm	2
24562-451	800mm	2
24562-452	900mm	2
24562-473	1200mm	2
24562-474	800mm	2
24562-460	500mm	2
24562-461	600mm	2
24562-464	600mm	2
24562-466	800mm	2
24562-467	900mm	2
24562-468	1000mm	2

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete
24562-472	1100mm	2

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sin protección contra la extracción, sin parada en la extensión completa.

El carril de refuerzo y los carriles C han sido probados de acuerdo con las normas de la autoridad rusa de energía atómica GAN.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

