

# Kit de soporte para equipos p/azotea Pyramid, 6 postes base, 2172 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**PEK6B**

## CARACTERÍSTICAS

El kit incluye ensambles de postes base, marco y mordazas para el soporte de equipo

Se ensambla y se ajusta al tamaño y altura en minutos por una persona con una herramienta

Mordazas para soporte de equipo y travesaños innovadores que permiten un ensamble rápido

La almohadilla de espuma integral ofrece una interfaz suave para todo tipo de techos

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

El soporte ensamblado se puede levantar como una unidad y reubicar fácilmente



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 360427

Material: Acero;Polipropileno;Polietileno

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Temperatura: -34 to 54.4 °C

Altura (H): 305 - 457 mm

Longitud (L): 2172mm

Base de poste (A): 314 mm x 6 pc

Tubo cuadrado (B): 1981 mm x 2 pc

Conjunto de barra transversal (C): 1232 mm x 4 pc

Anchura (W): 1588 mm

Superficie: 0.56m<sup>2</sup>

Peso por unidad: 56 kg



Carga estática máxima (F): 9960N

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática debe ser repartida uniformemente por el chasis.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

[nVent.com/CRDDT](http://nVent.com/CRDDT)

