


WMX Colgador para cable, 28.6 mm Diámetro



NÚMERO DE CATÁLOGO

WMX3

CARACTERÍSTICAS

Tendidos en haz de MC o AC (consultar las autoridades locales y el artículo 310 del NEC® para la ampacidad de la reducción de valores especificados cuando se usan cables eléctricos flexibles)

Puede usarse con clips de patín de viga serie 4H, clips de techo DH2/TDH, soportes para clavos AO o AB, brida vertical VF14, vigueta en Z AF14/122/123



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO


Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro (Ø): 28.6 mm

Espesor (T): 3.17 mm

Carga estática máxima (F): 222N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

