


Clip para borde de viga martillable, montaje lateral



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga

Se ajusta a la mayoría de las vigas


Se instala con solo un martillo

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática	Certificaciones
2H4	170010	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL
4H24	170020	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H58	170030	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB
4H912	170040	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

