

# Kit de marco H nVent CADDY Pyramid



## CARACTERÍSTICAS

La parte inferior de espuma o caucho ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La interfaz de azotea de caucho es ideal para la instalación de secciones de paneles solares

El kit incluye 2 postes base con hardware para montaje preinstalado, 6 pernos, 6 tuercas de canal strut y 2 soportes L para completar el marco H

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

Compatible con canales strut estándar

**Factor de seguridad de carga estática:** 3:01  
**Temperatura:** -34.4 to 54 °C  
**Material:** Polipropileno; Polietileno



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Interfaz de techo | Tipo de perfil ranurado | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| PHK                | 360420             | Espuma            | A (41 x 41 mm)          | 117 mm     | 314mm        | 314 mm      |

| Número de catálogo | Número de artículo | Interfaz de techo | Tipo de perfil ranurado | Altura(H) | Longitud(L) | Anchura(W) |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------|
| PHKR               | 360421             | Caucho            | A (41 x 41 mm)          | 118 mm    | 314mm       | 314 mm     |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Superficie         | Carga estática |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| PHK                | 360420             | 0.18m <sup>2</sup> | 6670N          |
| PHKR               | 360421             | 0.2m <sup>2</sup>  | 6670N          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática representa 3335 N por base. El usuario final debe seleccionar y evaluar la estructura de canales strut para asegurarse que el Marco H puede soportar apropiadamente la carga aplicada.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

