

# nVent CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y el Clip nVent CADDY martillable pre-ensamblado

Se instala con solo un martillo

Se ajusta a la mayoría de las vigas

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Material:</b>                              | Acero;Polipropileno;Aleación de zinc |
| <b>Acabado:</b>                               | Electrogalvanizado                   |
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                                 |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS                      |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Espesor del reborde (FT) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| SLK15L34H24        | 196506             | 1.5 mm                      | 3m                          | 3 - 8 mm                 | 195N           |
| SLK15L34H58        | 196507             | 1.5 mm                      | 3m                          | 8 - 14 mm                | 195N           |
| SLK2L34H24         | 196535             | 2 mm                        | 3m                          | 3 - 8 mm                 | 440N           |
| SLK2L34H58         | 196536             | 2 mm                        | 3m                          | 8 - 14 mm                | 440N           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Altura (H):</b>  | 55 mm    |
| <b>Anchura (W):</b> | 19 mm    |
| <b>Espesor (T):</b> | 12.5 mm  |
| <b>Ángulo (a):</b>  | 90 ° Max |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

