

Interceptor nVent ERICO System 3000



CARACTERÍSTICAS

Respuesta dinámica a la aproximación del trazador descendente del rayo

Diseñado para instalaciones de menos altura

Tecnología no radioactiva

No se requiere de energía externa


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura	Altura de instalación (H)	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Tamaño de rosca (TS)	Peso por unidad
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2 "BSPP	2.06 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE