

Gabinete Varistar CP MIL 901E, militar certificado para choque, vibración, EMC y corrosión



NÚMERO DE CATÁLOGO

10630-049

Gabinete con certificación militar para la preparación para la batalla y la supervivencia de entornos duros. Los recintos son para fragatas, fuerza aérea y aplicaciones militares.

A nivel mundial, las organizaciones militares mantienen una lista completa de normas para el equipo desplegado en aplicaciones militares. Al seleccionar equipos calificados para estos estándares, los ingenieros de diseño pueden garantizar que las soluciones COTS ya cumplen con los requisitos mínimos para proteger los sistemas críticos.

CARACTERÍSTICAS

NTS probado a MIL-DTL-901E para la prueba de la tabla de caída DSSM con carga de peso de 460 kg

NTS probado al procedimiento de prueba TP-PR168728-00 para blindaje EMI - cumple con MIL-STD-461G

NTS probado a Mil-STD-810H para resistencia a la corrosión

NTS probado a Mil-STD- 167-1A para la vibración

Doblemente protegido contra la corrosión, zincado y recubierto de polvo

4 amortiguadores en la parte inferior y 2 amortiguadores en la parte superior

Panel trasero dividido horizontalmente en 3 partes: Placa de cubierta superior que cubre el área de fijación del amortiguador, placa de cubierta inferior para conductos de cable, panel trasero medio que cierra el espacio entre las placas de cubierta

Placa inferior EMC adaptada con agujeros pasantes para conectar los amortiguadores directamente al marco

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Gabinete

Familia de productos: Varistar CP

Material del bastidor: Acero

Color del bastidor: Gris negro

Código de color del bastidor: RAL 7021

Material de revestimiento: Acero

Color de revestimiento: Gris negro

Código de color de revestimiento: RAL 7021

Altura del rack: 42U

Altura: 2000mm

Anchura: 600mm

Fondo: 800mm

Carga estática: 1600kg

Carga dinámica: 460kgf

Grado de protección: IP55

De conformidad con: IEC 60529; MIL-S-901E.; MIL-STD-461G; MIL-STD-810E.; MIL-STD-167

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero; Stainless Acero

Peso neto: 173.955kg

Cantidad del paquete: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE