

Panel frontal alternativo para montaje combinado, perfil U, textil, 6 U, 2 HP, 2,5 mm, Al, Anodizado delantero, Conductor trasero



NÚMERO DE CATÁLOGO

30849-140

El panel frontal ancho de 2 HP cubre una ranura abierta. El panel frontal de perfil en U se puede combinar con una junta EMC textil. Se fija con tornillos y arandelas. Debido a la anchura de 2 HP no se pueden utilizar mangas.

CARACTERÍSTICAS

Panel frontal de perfil en U 6 U, 2 HP, AL, 2,5 mm

Preparado para la junta textil EMC



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo de accesorio: Panel frontal

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO

Montaje: Atornillado delantero

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Tipo de junta: Textil EMC

Material: Aluminio

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductor

Bordes tratados: No

Altura del rack: 6U

Altura: 261.8mm

Ancho del rack: 2HP

Anchura: 9.8mm

Fondo: 2.5mm

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado; Pasivado

Peso neto: 0.021kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.