


# Tornillo Panhead, Pozidrive



Tornillo Panhead, Pozidrive.

## CARACTERÍSTICAS

Tornillo Panhead, pozidrive

**Tipo de producto:** Tornillo  
**Material:** Acero



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Diámetro | Longitud | Acabado       | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos                                                                         |
|--------------------|----------|----------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21102-024          | 3mm      | 6mm      | Zinc plateado | 100                  | M3              |                                                                                              |
| 21120-150          | 5mm      | 10mm     | Zinc plateado | 100                  | M5              |                                                                                              |
| 21101-314          |          | 5mm      | Niquelado     | 100                  | M2.5            |                                                                                              |
| 21100-021          | 6mm      | 16mm     | Zinc plateado | 50                   | M6              | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO |
| 21100-650          | 6mm      | 16mm     | Zinc plateado | 100                  | M6              | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO |
| 21100-022          | 6mm      | 16mm     | Zinc plateado | 100                  | M6              | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO |
| 21101-219          |          | 6mm      | Niquelado     | 100                  | M2.5            | Frame Type Plug-in Unit                                                                      |

| Número de catálogo | Diámetro | Longitud | Acabado       | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos    |
|--------------------|----------|----------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 21101-069          |          | 8mm      | Niquelado     | 100                  | M2.5            | Frame Type Plug-in Unit |
| 21101-220          |          | 10mm     | Niquelado     | 100                  | M2.5            | Frame Type Plug-in Unit |
| 21100-788          |          | 12mm     | Zinc plateado | 100                  | M5              | EuropacPRO              |
| 21101-221          |          | 12mm     | Niquelado     | 100                  | M2.5            | Frame Type Plug-in Unit |
| 21101-222          |          | 16mm     | Niquelado     | 100                  | M2.5            | Frame Type Plug-in Unit |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo                   | Compatible con                                               | Tipo de rosca |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 21102-024          | Tornillo Panhead       |                                                              | Métrica       |
| 21120-150          | Bloque de codificación | Gabinete                                                     |               |
| 21101-314          | Tornillo Panhead       | Backplanes, Adaptadores de prueba                            |               |
| 21100-021          | Tornillo Panhead       | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |               |
| 21100-650          | Tornillo Panhead       | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |               |
| 21100-022          | Tornillo Panhead       | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |               |
| 21101-219          | Tornillo Panhead       | Backplanes, Adaptadores de prueba                            |               |
| 21101-069          | Tornillo Panhead       | Backplanes, Adaptadores de prueba                            |               |
| 21101-220          | Tornillo Panhead       | Backplanes, Adaptadores de prueba                            |               |
| 21100-788          | Tornillo Panhead       | Subpistas                                                    |               |
| 21101-221          | Tornillo Panhead       | Backplanes, Adaptadores de prueba                            |               |
| 21101-222          | Tornillo Panhead       | Backplanes, Adaptadores de prueba                            |               |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**