

109 Retén de montaje lateral para tubo de CPVC



CARACTERÍSTICAS

Incluye bordes brillantes para proteger el tubo

Clasificado para usarse con tubos de rociadores contra incendios de CPVC

Incluye tornillos para montaje

Material: Acero
Acabado: Pregalvanizado





ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de taladro (HS)	A	B
1090075EG	597827	20	26.9 mm	5.8 mm	58.7 mm	42.9 mm
1090100EG	597828	25	33.7 mm	5.8 mm	66.7 mm	49.2 mm
1090125EG	597829	32	42.2 mm	5.8 mm	74.6 mm	58.7 mm
1090150EG	597831	40	48.3 mm	5.8 mm	81 mm	63.5 mm
1090200EG	597832	50	60.3 mm	5.8 mm	92.1 mm	76.2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	C	Separación entre ganchos
1090075EG	597827	30.2 mm	1.65 m Max
1090100EG	597828	30.2 mm	1.8 m Max
1090125EG	597829	30.2 mm	1.95 m Max
1090150EG	597831	30.2 mm	2.1 m Max
1090200EG	597832	30.2 mm	2.4 m Max



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

