


2000 Kit de mordaza

CARACTERÍSTICAS

Sistema para servicios livianos

Incluye mordaza y canal en U



Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	A	B	C	D
2200EG	570140	200mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2300EG	570160	300mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2400EG	570180	400mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	E	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)	Carga estática 3 (F3)
2200EG	570140	30.5 mm	1700N	490N	340N
2300EG	570160	30.5 mm	1700N	490N	340N
2400EG	570180	30.5 mm	1700N	490N	340N


Altura (H): 12 mm
Anchura (W): 25 mm
Espesor (T): 2 mm
Espesor del reborde (FT): 11 mm Max
Tamaño de taladro (HS): 11 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6
Par de apriete (TQ): 30 N·m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para un agarre seguro, el canal se debe extender hasta el borde externo de cada mordaza.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

