

325M Fijador a viga lateral de acero

CARACTERÍSTICAS

Se sujeta a la pared o la parte lateral de una vigueta de celosía para soportar la varilla del colgador



Material: Acero
Acabado: Caliente-inmersión galvanizada


ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
325M10HD	589295	11 mm	50 mm	50mm	50 mm	5 mm	2000N
325M12HD	589296	14 mm	50 mm	50mm	50 mm	6 mm	3000N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Siga las recomendaciones del fabricante del sujetador en cuanto a la resistencia de extracción y corte al sujetarlo a la estructura. No se incluye el sujetador.

Instale de acuerdo con el código correspondiente.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

