

ABP Cinta perforada con borde redondeado, para servicios estándar

CARACTERÍSTICAS

Retén perforado de acero para montaje

Protegido en una capa de plástico



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Anchura	Longitud	Espesor
ABP12PG	583920	Acero	Pregalvanizado	12 mm	10m	0.8 mm
ABP12S4	584020	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		12 mm	10m	0.8 mm
ABP17PG	583930	Acero	Pregalvanizado	17 mm	10m	0.8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro	Carga estática
ABP12PG	583920	5 mm	560N
ABP12S4	584020	5 mm	700N
ABP17PG	583930	7 mm	800N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

