

Clip básico de conducto de plástico



CARACTERÍSTICAS

Instalación de conduit a presión

Compatible con inserto sin rosca de plástico o con un simple tornillo, permite fijarse fácilmente a una variedad de estructuras, incluyendo hormigón, ladrillo, cubiertas metálicas y madera contrachapada

Los clips se pueden montar fácilmente juntos con un número limitado de puntos de fijación a la estructura

No propagación de llama según IEC 61386-25

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV

Material: Polipropileno


Temperatura: -10 to 85 °C

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	A	B	C
SCBC16	800012	16 mm	21 mm	25 mm	18 mm
SCBC20	800013	20 mm	26 mm	29 mm	19 mm
SCBC25	800014	25 mm	32 mm	34 mm	22 mm
SCBC32	800015	32 mm	40 mm	41 mm	26 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	A	B	C
SCBC40	800016	40 mm	50 mm	49 mm	30 mm
SCBC50	800017	50 mm	62 mm	59 mm	35 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

