


Anclaje de expansión de perno, concreto (hormigón) no fisurado

CARACTERÍSTICAS

Anclaje de cuña para servicios pesados

Para concreto sin grietas




Material: Acero
Acabado: Electrogalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)	Profundidad de incrustación	A	Diámetro de broca
CAH08060	402602	M8	60mm	47 mm	3 mm	8mm
CAH10070	402607	M10	70mm	60 mm	3 mm	10mm

Características de las cargas axiales de ETA-05/0242		
N.º de pieza	Hormigón fisurado C20/25	Hormigón no-fisurado C20/25
CAH08060	-	4.8 kN
CAH10070	-	6.4 kN



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

