


Anclaje BSZ-M para hormigón



CARACTERÍSTICAS

Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego

Certificado ETA para el uso en hormigón fisurado y no fisurado

Para usarse en concreto con varilla roscada

Anclaje desmontable; ideal para fijaciones temporales

Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C1

Material: Acero
Acabado: Electrogalvanizado



ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del tornillo (L)	Tamaño de la varilla (RS)	Dimensión hexagonal	Diámetro de broca	Diámetro de broca
BSZM6X35EG	402690	35mm	8, 10	13mm	6mm	6mm
BSZM6X55EG	402695	55mm	8, 10	13mm	6mm	6mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Profundidad de incrustación	Par de apriete (TQ)
BSZM6X35EG	402690	35 mm	10 N·m
BSZM6X55EG	402695	55 mm	10 N·m

Características de las cargas axiales de ETA-20/0046

N.º de pieza	Hormigón fisurado C20/25	Hormigón no-fisurado C20/25	Profundidad Engastada Estándar
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

