

Soporte de cable con inserto



CARACTERÍSTICAS

Fácil de abrir. Permite añadir o retirar cables una vez ha concluido la instalación

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas y basta apretar para instalar

Se puede montar en una pared usando la ranura lateral con la tornillería adecuada (no incluida)

Los clips para conducto se pueden montar sobre la fijación permitiendo montar cables y conductos con un solo taladro

Libre de halógenos

Estabilizado UV


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura	Capacidad del cable	Rango de diámetro del cable	Diámetro de taladro
SCSH25	800043	Polipropileno	-10 to 85 °C	40	10 mm	6mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Profundidad de taladro	A	B	Carga estática
SCSH25	800043	30mm	96 mm	46 mm	190N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

