

Sostén de cincho con clip para borde de viga



CARACTERÍSTICAS

Se usa para sostener cables desde patines de viga

Solo requiere un martillo para la instalación



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	A	B
4H912CT	178540	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H24CTS1	160500	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor delreborde (FT)	A	B
4H912CTSP25	172390	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
2H4CT	178510	Spring Steel	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Certificaciones
4H912CT	178540	150N	ITB
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H1318CT	178545	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H912CTSP25	172390	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H58CTR5	191022	150N	
2H4CT	178510	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H58CTS1	170430	150N	



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

