


Ménsula con canal E0

CARACTERÍSTICAS

Perforado, laminado en frío

Placa posterior ranurada



Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Altura (H): 120 mm
Anchura (W): 40 mm
Espesor (T): 1.5 mm
A: 30 mm
B: 27 mm
C: 15.5 mm

D: 60 mm
E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 8.5 x 20 mm
Tamaño de taladro (HS): 10.5 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
 Opción 1: Atención al cliente
 Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Alemania:
 800 1890272
 Otros países:
 +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
 +86 21 2412 1618/19
 Sídney:
 +61 2 9751 8500

