


Ménsula con canal EOL

CARACTERÍSTICAS

Perforado, laminado en frío

Placa posterior ranurada




Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)
CE0L13H0180EG	599879	180mm
CE0L13H0300EG	599880	300mm

Altura (H): 120 mm
Anchura (W): 40 mm
Espesor (T): 1.25 mm
A: 18 mm
B: 27 mm
C: 15.5 mm
D: 60 mm
E: 4 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 8.5 x 20 mm
Tamaño de taladro (HS): 10.5 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

