


Ménsula con canal E4



CARACTERÍSTICAS

Perforado, laminado en frío

Placa posterior ranurada

Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)
CE420H0200EG	599935	200mm
CE420H0300EG	599950	300mm
CE420H0350EG	599960	350mm
CE420H0450EG	599970	450mm
CE420H0550EG	599980	550mm
CE420H0650EG	599990	650mm
CE420H0800EG	599995	800mm

Altura (H): 120 mm

Anchura (W): 40 mm

Espesor (T): 2 mm

A: 40 mm


B: 38 mm

C: 15.5 mm

D: 50 mm

E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 14 x 27 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

