

Ménsula CTRI para bandeja portacable



CARACTERÍSTICAS

Tipo de bandeja portacable

Soldado sobre la placa de montaje plana



Material: Acero
Acabado: Caliente-inmersión galvanizada



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Anchura (W)	Carga estática
CTRI120HD	311920	120mm	50 mm	1500N
CTRI160HD	311925	170mm	50 mm	1250N
CTRI210HD	311930	220mm	50 mm	1125N
CTRI260HD	311935	270mm	50 mm	875N
CTRI310HD	311940	320mm	50 mm	750N
CTRI410HD	311945	420mm	50 mm	750N
CTRI510HD	311950	520mm	50 mm	750N
CTRI810HD	311955	620mm	50 mm	625N

A: 53.5 mm
B: 43 mm
C: 30 mm
D: 6 mm
X: 14 x 27 mm
Espesor (T): 1.5 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

