

Soporte de cable doble con inserto



CARACTERÍSTICAS

Fácil de abrir. Permite añadir o retirar cables una vez ha concluido la instalación

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas y basta apretar para instalar

Los clips para conducto se pueden montar sobre la fijación permitiendo montar cables y conductos con un solo taladro

Libre de halógenos

Estabilizado UV


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura	Capacidad del cable	Diámetro (Ø)	Diámetro de taladro
SCSH50	800044	Polipropileno	-10 to 85 °C	80	10 mm	6mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Profundidad de taladro	A	B	Carga estática
SCSH50	800044	30mm	108 mm	96 mm	200N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

