

Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 1 1/2", DN40, 48,3 mm, varilla M10

NÚMERO DE CATÁLOGO

115M0150EG

El 115M colgador pera para servicios estándar es ideal para la suspensión estacionaria y líneas de tubos con aislamiento, incluyendo tubos de CPVC, en sistema de rociadores contra incendios. La tuerca de inserción estriada ayuda a simplificar los ajustes verticales y los bordes brillantes en la base (diámetros de 12,7 mm a 101,6 mm [1/2 in a 4 in]) ayudan a proteger los tubos para evitar el contacto con algún borde filoso del colgador.



CARACTERÍSTICAS

Los bordes brillantes ayudan a evitar que alguna superficie filosa tenga contacto con el tubo (diámetros de 1/2 in a 4 in)

La tuerca de inserción retenida ayuda a garantizar que el colgador pera y la tuerca de inserción permanezcan unidos

Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento

Fabricado para utilizar el diámetro de varilla mínimo permitido por NFPA® para tuberías de rociadores contra incendios

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 10) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 10)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 597900

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Diámetro del tubo: 1 1/2"

NB/DN: 40

Diámetro exterior (OD): 48.3 mm

Tamaño de la varilla (RS): M10


A: 96.7 mm

B: 41.3 mm

C: 24.1 mm

Carga estática máxima (F): 5000N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

