

122-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z, M10 del orificio, Roscado, 2.8 mm Máx. Brida



NÚMERO DE CATÁLOGO

122M10TI

CARACTERÍSTICAS

El clip martillable compensa el ángulo de la vigueta

Proporciona un método para fijar la varilla a la vigueta

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 175070

Material: Spring Steel



Acabado: nVent CADDY Armour

Tamaño de rosca (TS): M10

Espesor del reborde (FT): 2.8 mm Max

B: 15 mm Min

Carga estática: 450N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

