

2000 Kit de mordaza, 200 mm, 11 mm Máx. Brida


NÚMERO DE CATÁLOGO

2200EG

CARACTERÍSTICAS

Sistema para servicios livianos

Incluye mordaza y canal en U



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 570140

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Longitud (L): 200mm

A: 25 mm

B: 25 mm

C: 65 mm

D: 25 mm

E: 30.5 mm

Carga estática 1 (F1): 1700N

Carga estática 2 (F2): 490N

Carga estática 3 (F3): 340N

Altura (H): 12 mm

Anchura (W): 25 mm

Espesor (T): 2 mm

Espesor del reborde (FT): 11 mm Max

Tamaño de taladro (HS): 11 mm


Diámetro del tornillo (Sc): 6

Par de apriete (TQ): 30 N·m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para un agarre seguro, el canal se debe extender hasta el borde externo de cada mordaza.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

