

Mord. univ., roscada., orificio M6, ala de viga de 18 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

300M6

CARACTERÍSTICAS

Mordaza universal para vigas estándar

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 386805

Material: Hierro fundido

Acabado: Electrolgalvanizado

Tipo de taladro: Roscado

Tamaño de rosca (TS): M6

Espesor del reborde (FT): 18 mm Max



A: 21 mm

Par de apriete (TQ): 14 N·m Min

Carga estática: 1200N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

