

Mord. univ., ancha orificio M10, roscada



NÚMERO DE CATÁLOGO

310M10

CARACTERÍSTICAS

Mordaza universal para vigas gruesas



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 389890

Material: Hierro fundido

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de taladro (HS): 10 mm

Tipo de taladro: Roscado

Espesor del reborde (FT): 31.8 mm Max

A: 28.6 mm


Par de apriete (TQ): 7 N·m

Carga estática 1 (F1): 2200N

Carga estática 2 (F2): 1100N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

