

310M Mordaza universal, patín de viga grueso, M12 del orificio, Roscado, 31.8 mm Máx. Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO

310M12

CARACTERÍSTICAS

Mordaza universal para vigas gruesas



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 388890

Material: Hierro fundido

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de taladro (HS): 12 mm

Tipo de taladro: Roscado

Espesor del reborde (FT): 31.8 mm Max

A: 28.6 mm


Par de apriete (TQ): 15 N·m

Carga estática 1 (F1): 4200N

Carga estática 2 (F2): 3300N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

