

325M Fijador a viga lateral de acero, HD, 14 mm del orificio



NÚMERO DE CATÁLOGO

325M12HD

CARACTERÍSTICAS

Se sujeta a la pared o la parte lateral de una vigueta de celosía para soportar la varilla del colgador

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 589296

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Tamaño de taladro (HS): 14 mm

Altura (H): 50 mm

Longitud (L): 50mm

Anchura (W): 50 mm


Espesor (T): 6 mm

Carga estática: 3000N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Siga las recomendaciones del fabricante del sujetador en cuanto a la resistencia de extracción y corte al sujetarlo a la estructura. No se incluye el sujetador.

Instale de acuerdo con el código correspondiente.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

