

nVent CADDY Superklip, 27.8–31.2 mm OD, 1" tubo de cobre



NÚMERO DE CATÁLOGO

389007

CARACTERÍSTICAS

Se cierra y se bloquea automáticamente cuando se inserta el tubo o el cable

Mordaza de una pieza para una instalación rápida y práctica

Sujeción con tornillo para madera, tornillo roscado dual con o sin collar, clavo con collar, varilla roscada, placa de montaje o dispositivo para disparo

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 389007

Material: Xenoy®

Temperatura: -25 to 90 °C

Diámetro exterior (OD): 27.8 - 31.2 mm

Tamaño del tubo de cobre: 1"

B: 20.2 mm

C: 48.9 mm

Carga estática: 260N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

