

# Twist Clip. 90° 6,4 mm, blanco, ala. máx. de 1,5 mm, r. p/f. pl. de 24 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**4G16HWH**



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para ensambles nVent CADDY Speed Link, cable, ganchos en S o cadena desde un riel para falso plafón

Instalación de fijación por giro rápida, fácil y segura

No se requieren herramientas para la instalación



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 576950

Material: Spring Steel

Acabado: Pintado


Color: Blanco

Tamaño de taladro (HS): 6.4 mm

Espesor del reborde (FT): 1.5 mm Max

Tamaño del perfil en T: 24mm

Carga estática: 180N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

