

Clip para borde de viga martillable, montaje lateral, Acero de Resorte, CADDY Armour, 14-20 mm Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO


4H912R5

CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga

Se ajusta a la mayoría de las vigas

Se instala con solo un martillo



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 191045


Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Espesor del reborde (FT): 14 - 20 mm

Tamaño de taladro (HS): 7.1 mm

Carga estática: 900N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

