

Clip para borde de viga martillable, montaje lateral, Acero de Resorte, CADDY Armour, 14–20 mm Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO


4H912SP25

CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga

Se ajusta a la mayoría de las vigas

Se instala con solo un martillo



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 172380


Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Espesor del reborde (FT): 14 - 20 mm

Tamaño de taladro (HS): 7.1 mm

Carga estática: 900N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

