

Clip multifuncional, M4, M10 Varilla, 4.8 mm Alambre, 3–9.5 mm Brida, 6.5 mm del orificio



NÚMERO DE CATÁLOGO

4Z34

CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador de cajas

Soporta los anillos de brida con rosca n.º 10 a 24 y 1/4 a 20

Infunde más confianza al instalar conduits, MC/AC y aplicaciones de bajo voltaje



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 170650

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Tamaño de la varilla (RS): M4;M6;M8;M10

Tamaño del cable: 3.9 - 4.8 mm

Espesor del reborde (FT): 3.0 - 9.5 mm

Tamaño de taladro (HS): 6.5 mm

Tornillo incluido: No

Carga estática 1 (F1): 110N


Carga estática 2 (F2): 90N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

NEC® 300.11 requiere una varilla/cable de acometida especializados y EC311.

Las piezas 4Z instaladas en una varilla lisa de 3/8 "(10mm) en la dirección F2 tienen una capacidad de carga estática de 15 lb (67 N).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

