

5000 Kit de mordaza, Acero, HD, 300 mm, 3–30 mm Brida


NÚMERO DE CATÁLOGO

5300HD

CARACTERÍSTICAS

Sistema de canal en C

Incluye mordaza y canal



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 335000

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Longitud (L): 300mm



Tipo de canal: E5

Tamaño de la varilla (RS): 10

Espesor del reborde (FT): 3 - 30 mm

Par de apriete (TQ): 30 N·m

A	Carga estática 1 F1	Carga estática 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

