

# 6000 Kit de mordaza, 400 mm, CC STRUT, 3–30 mm Brida

## NÚMERO DE CATÁLOGO


**6400CCHD**

## CARACTERÍSTICAS

Los canales strut soldados espalda con espalda proporcionan una fijación suave y fácilmente ajustable en toda su longitud

Las mordazas a presión agarran el canal strut entre dos labios, protegiéndolo contra el volteo

Sistema de fijación seguro para servicios pesados para bandeja portacable, ducto o tubo



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 330010

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Longitud (L): 400mm

Tipo de perfil ranurado: CC (41 x 41 mm)

Tamaño de la varilla (RS): 10

Espesor del reborde (FT): 3 - 30 mm



A: 26 mm

B: 13 mm

Par de apriete (TQ): 30 N·m

| STRUT Tipo | A      | Carga estática 1 F1 | Carga estática 2 F2 |
|------------|--------|---------------------|---------------------|
| CC         | 200 mm | 4000 N              | 1100 N              |
|            | 300 mm | 3000 N              | 750 N               |
|            | 400 mm | 2250 N              | 550 N               |
|            | 500 mm | 1800 N              | 450 N               |
|            | 600 mm | 1500 N              | 350 N               |
| AA         | 200 mm | 7000 N              | 3250 N              |
|            | 300 mm | 7000 N              | 2250 N              |
|            | 400 mm | 7000 N              | 1750 N              |
|            | 500 mm | 5500 N              | 1400 N              |
|            | 600 mm | 4500 N              | 1150 N              |

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**  
+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**  
Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**  
Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

