

6000 Kit de mordaza, 500 mm, CC STRUT, 3–30 mm Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO


6500CCHD

CARACTERÍSTICAS

Los canales strut soldados espalda con espalda proporcionan una fijación suave y fácilmente ajustable en toda su longitud

Las mordazas a presión agarran el canal strut entre dos labios, protegiéndolo contra el volteo

Sistema de fijación seguro para servicios pesados para bandeja portacable, ducto o tubo



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 330020

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Longitud (L): 500mm

Tipo de perfil ranurado: CC (41 x 41 mm)

Tamaño de la varilla (RS): 10

Espesor del reborde (FT): 3 - 30 mm



A: 26 mm

B: 13 mm

Par de apriete (TQ): 30 N·m

STRUT Tipo	A	Carga estática 1 F1	Carga estática 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

