

Canal strut A, ran., acero, pregalv., 3 m de lar., 41 x 41 x 2 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

A20L3000PG



CARACTERÍSTICAS

Canal formado en frío, ranurado

Canales strut para aplicaciones pesadas

Para sujetar unidades individuales o para construir eficientemente rutas de tubos



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 310303

Tipo de perfil ranurado: A (41 x 41 mm)

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Espesor (T): 2 mm

Longitud (L): 3000mm

Altura (H): 41 mm



Anchura (W): 41 mm

A: 22.3 mm

B: 11 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

