

Soporte de pared horizontal externo APY, S316, A, C STRUT

NÚMERO DE CATÁLOGO

APYSTRUTS6

CARACTERÍSTICAS

Soporte de silleta de montaje en el costado para perfiles en C y canal strut

Incluye fijaciones



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 584840

Material: Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)

Tipo de perfil ranurado: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm)

Altura (H): 50 mm


Anchura (W): 144 mm

Espesor (T): 5 mm

A: 43 mm

B: 12 mm

C: 19 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

