

Mordaza p/canal en C con perno en U, canal E0L, E0, E1, E2L, E2, E3, varilla M6

NÚMERO DE CATÁLOGO

BCE03

CARACTERÍSTICAS

Mordaza para perfiles en C

Incluye placa, perno en U y fijaciones



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 585120

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tipo de canal: E0L;E0;E1;E2L;E2;E3

Tamaño de la varilla (RS): 6

Espesor del reborde (FT): 16 mm Max

Anchura (W): 60 mm

Espesor (T): 4 mm

A: 20 mm


B: 36 mm

C: 70 mm

Carga estática: 1250N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática depende del tipo y longitud del canal.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

