

BP Cinta perforada con borde recto, para servicios livianos, 25 mm x 0.8 mm, 4 mm del orificio

NÚMERO DE CATÁLOGO

BP25PG

CARACTERÍSTICAS

Retenes para asegurar los tendidos de cable o conduit



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 591360

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Anchura (W): 25 mm

Longitud (L): 25000mm

Espesor (T): 0.8 mm

Tamaño de taladro (HS): 4 mm

A: 15 mm

B: 33 mm

C: 8.5 mm

D: 21 mm

Carga estática: 750N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

