

C-EU Mordaza de cable único a patín de viga, 8–12 mm OD, 12 mm Máx. Brida, 41 mm Máx.

NÚMERO DE CATÁLOGO

C12EU

CARACTERÍSTICAS

Soporta un solo tendido de conduit

Se sujeta a patines de viga, ángulos de hierro, viguetas y otros soportes estructurales



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 337300

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro exterior (OD): 8 - 12 mm



Espesor del reborde (FT): 12 mm Max

A: 41 mm Max

Par de apriete (TQ): 2 N·m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo está electrogalvanizado en mordazas que tienen un diámetro exterior de 40 mm o menos.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

