

C-EC Cable a abrazadera para canal strut, 40–44 mm OD



NÚMERO DE CATÁLOGO

C44EC

CARACTERÍSTICAS

Mordaza cable/conduit de una pieza con bota de protección

Sin tornillos ni pernos que se caigan

La instalación requiere solo un destornillador o llave de tuercas

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 337680

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro exterior (OD): 40 - 44 mm

Anchura (W): 25 mm

Espesor (T): 2 mm


Par de apriete (TQ): 4 N·m

A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo está electrogalvanizado en mordazas que tienen un diámetro exterior de 40 mm o menos.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

