

Brida autocort. resistente a tracción 22,67 kg, 279,4 mm, negro, bolsa 100 uds.

NÚMERO DE CATÁLOGO

CADTIESC11CBAP



La brida autocortante nVent CADDY es una solución para de datos versátil y sin herramientas que permite agrupar grandes cantidades de cables. Este producto sencillo pero innovador cuenta con una cuchilla integrada para garantizar una fijación segura y un acabado limpio y seguro. Fabricada en nailon 6/6 duradero, la brida autocortante cuenta con una sólida resistencia a la tracción de 22 kg (50 libras).

CARACTERÍSTICAS

Elimina los bordes afilados y protege la piel contra los cortes durante las instalaciones

Corte con tan solo y girar, sin necesidad de herramientas de corte

En distintos colores, incluyendo una versión negra con protección UV para satisfacer necesidades específicas

Cumple con la directiva RoHS (de sus siglas en inglés, Directiva de restricción de sustancias peligrosas)

Sin halógenos

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 601000

Material: Nylon;Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)

De conformidad con: IEC@ 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)



Color: Negro

Longitud (L): 279.4mm

Anchura (W): 4.32 mm

Temperatura de instalación: 0 °C Min

Temperatura de funcionamiento: -20 to 85 °C



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

