

Anclaje de expansión de perno, concreto (hormigón) no fisurado, rosca M10, 70 mm


NÚMERO DE CATÁLOGO

CAH10070

CARACTERÍSTICAS

Anclaje de cuña para servicios pesados

Para concreto sin grietas



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 402607

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de rosca (TS): M10

Longitud (L): 70mm


Profundidad de incrustación: 60 mm

A: 3 mm

Diámetro de broca: 10mm

Características de las cargas axiales de ETA-05/0242

N.º de pieza	Hormigón fisurado C20/25	Hormigón no-fisurado C20/25
CAH08060	-	4.8 kN
CAH10070	-	6.4 kN



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

