

# Anclaje embutido, S316, M10 del orificio, 40 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CAM10040S6**


## CARACTERÍSTICAS

El roscado interno ofrece una desinstalación y mantenimiento sencillos

Se instala al ras o debajo de la superficie de la base

Adecuado para elementos no estructurales redundantes en hormigón fisurado y no fisurado

Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 401155

Material: Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)


Tamaño de taladro (HS): 10 mm

Longitud (L): 40mm

Diámetro de broca: 12mm

Características de las cargas axiales de ETA 14-0068 - para elementos no estructurales redundantes

| N.º de pieza | Hormigón fisurado C20/25 | Hormigón no-fisurado C20/25 | Profundidad Engastada Estándar |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| CAM6030      | 0.80 kN                  | 0.80 kN                     | 25 mm                          |
| CAM8030      | 1.20 kN                  | 1.20 kN                     | 30 mm                          |
| CAM10040     | 1.70 kN                  | 1.70 kN                     | 40 mm                          |
| CAM12050     | 2.60 kN                  | 2.60 kN                     | 50 mm                          |
| CAM8030S6    | 1.20 kN                  | 1.20 kN                     | 25 mm                          |
| CAM10040S6   | 1.70 kN                  | 1.70 kN                     | 40 mm                          |



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

