

Tuerca/arandela de fijación en C, M8 Varilla



NÚMERO DE CATÁLOGO

CFIXM8

CARACTERÍSTICAS

Tuerca para canal strut de conexión rápida con fijación en C

Apta para perfiles en C 0-4

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 584510

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 8

A: 27 mm

B: 32 mm


Carga estática: 300N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La fuerza de deslizamiento F2 se limita a 600 N para todos los tipos de tuerca y pernos en T para el sistema de canal en C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1100 N
E0L	700 N
E1	1800 N
E2	800 N
E2L	800 N
E3	1500 N
E4	1300 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica +1.800.753.9221 Opción 1: Atención al cliente Opción 2: Soporte técnico	Europa Países Bajos: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793	Europa Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404	Asia-Pacífico Shanghái: +86 21 2412 1618/19 Sídney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--

