

Mordaza de cable/tubo, S304, 3/8" tubo

NÚMERO DE CATÁLOGO

CR037S4

CARACTERÍSTICAS

La terminación roscada cautiva minimiza la necesidad de herrajes adicionales

Con el soporte para letreros UNICBAND y el retén Ficoband, se pueden realizar fijaciones al tubo y al poste



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 336400

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Diámetro del tubo: 3/8"


NB/DN: 10

Diámetro exterior (OD): 16 - 20 mm

Anchura (W): 16 mm

Carga estática 1 (F1): 125N

Carga estática 2 (F2): 550N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

